

補聴器のリケンがお勧めする特選デジタル補聴器

補聴器は消費税非課税です。

コスト
パフォーマンスが
魅力です！

オーダーメイド耳あな型

オウン5

片耳 ¥149,000
両耳 ¥268,200



IIC, CIC

軽 中 高



カナル、ハーフ

軽 中 高 重



フル

軽 中 高 重

ジェット1

片耳 ¥108,000
両耳 ¥194,400



CIC

軽 中 高



カナル、ハーフ

軽 中 高 重



フル

軽 中 高 重

リサウンド・キー4

片耳 ¥130,000
両耳 ¥234,000

リサウンド・キー3

片耳 ¥115,000
両耳 ¥207,000

ボリュームコントロールはオプション(片耳10,000円)(ITC-DW、ITE-DW)



CIC-W

軽 中 高



ITC-DW

軽 中 高 重



ITE-DW

軽 中 高 重

耳かけ型(電池式)

テラ+BTE (M,SP,UP) / RIC



IP68
防水・防塵

BTE 中 高 重

RIC 軽 中 高

1台 ¥139,000



テラBTE (M,SP,UP) / RIC



IP68
防水・防塵

BTE 中 高 重

RIC 軽 中 高

1台 ¥127,000



※1
ジェット1 ミニRITE 軽 中 高

※2
ジェット1 耳かけ型
プラスパワー 中 高 重

1台 ¥108,000



リサウンド・キー2

※3
KE262-DW 軽 中 高

※4
KE277-DW 中 高

1台 ¥70,000



ジェット2 耳かけ型 プラスパワー

中 高 重

1台 ¥55,000



耳かけ型(充電式)

いま話題の充電式補聴器。電池交換のわずらわしさが無くなります。

ジルコン2 ミニRITE R

軽 中 高

片耳 ¥161,100

両耳 ¥280,300

※価格は充電器(12,100円(税込))を含みます。



リサウンド・キー4

KE461-DRWC 軽 中 高

片耳 ¥142,600

両耳 ¥267,600

※価格は充電器(17,600円(税込))を含みます。



ルビー2 ミニRITE R

軽 中 高

片耳 ¥133,100

両耳 ¥254,100

※価格は充電器(12,100円(税込))を含みます。



リサウンド・キー3

KE361-DRWC 軽 中 高

片耳 ¥117,600

両耳 ¥217,600

※価格は充電器(17,600円(税込))を含みます。



ポケット型

HA-43

中 高

1台 ¥65,000

HD-34

中 高 重

1台 ¥87,000



＜補聴器の性能表＞

タイプ	器 種		90dB最大出力 音圧レベル		最大音響利得		使用電池	電池寿命 (時間)		
			最大OSPL90 (dB SPL+ 30dB以下)	HFA-OSPL90 (dB± 40dB以内)	最大音(ピーク値) (dB± 30dB以下)	HFA-FOG (dB± 50dB以内)				
耳あな型	キー	CIC-W	LP	114	109	40	37	PR536(10)	75	
		CIC-W						PR536(10)	70	
		ITC-DW	MP	118	114	50	45	PR41(312)	115	
		ITE-DW						PR48(13)	200	
		CIC-W			118			PR536(10)	70	
		ITC-DW	HP	120	119	60	53	PR41(312)	125	
		ITE-DW						PR48(13)	205	
		ITC-DW						PR41(312)	125	
		ITE-DW	UP	129	124	70	62	PR48(13)	215	
	オウン	IIC	75	108	103	43	40	PR536(10)	60	
		IIC	90	119	116	50	49		45	
		CIC	75	109	104	47	43		65	
		CIC	90	119	116	56	52	PR41(312)	50	
		カナル、ハーフ、フル	75	109	103	46	40		90	
		カナル、ハーフ、フル	90	119	116	54	51		75	
カナル、ハーフ、フル	100	126	123	64	60	85				
ジェット	CIC	75	109	104	47	42	PR536(10)	100		
	CIC	85	118	115	52	49		80		
	カナル、ハーフ	75	108	103	45	41		105		
	カナル、ハーフ	85	116	112	50	47	PR41(312)	95		
	カナル、ハーフ	90	120	116	55	50		100		
	カナル、ハーフ	100	125	122	63	58		100		
	ハーフ、フル	75	108	103	45	41	PR48(13)	175		
	ハーフ、フル	85	116	112	50	47		165		
	ハーフ、フル	90	120	116	55	50		170		
	ハーフ、フル	100	125	122	63	58		170		
	耳かけ型	テラ+ テラ	BTE *1	M	128	121	63	55	PR41(312)	55-80
BTE *1			SP	133	127	75	65	PR48(13)	60-100	
BTE *2			UP	141	131	84	68	PR44(675)	110-190	
RIC-312			S	111	106	47	40	PR41(312)	60-85	
			M	114	111	51	46	PR41(312)	60-85	
			P	122	120	59	56	PR41(312)	60-85	
		UP	132	124	71	65	PR41(312)	60-85		
キー		KE461-DRWC	LP	113	109	52	46	充電電池	30	
		KE361-DRWC	MP	116	113	58	50			
		HP	120	117	65	57				
		KE277-DW		126	122	57	52	PR48(13)	200	
		KE262-DRW	LP	113	109	52	46	PR48(13)	200	
			MP	116	113	58	50		220	
ジルコン2		ミニRITE R		60	106	103	36	充電電池	24	
				85	117	114	55			48
				100	124	120	57			53
ルビー		ミニRITE R	60	105	102	35	30	充電電池	24	
	ミニRITE R	85	116	112	54	47				
	ミニRITE R	100	122	118	57	51				
ジェット	耳かけ型 PP	105	131	126	66	61	PR48(13)	160		
	ミニRITE	60	105	102	35	30	PR41(312)	115		
	ミニRITE	85	116	112	54	47	PR41(312)	105		
	ミニRITE	100	122	118	57	51	PR41(312)	105		
ポケット型	HA-43		125	124	69	65	単4アルカリ	115		
	HD-34		138	133	76	71	単4アルカリ	510		

*1ダンバー入りフック使用時 *2ダンバーなしフック使用時
(注) JIS C 5512:2015の2mlカプラにより測定表示してあります。
実際の電池寿命は使用状態により変わります。



聞こえる、話せる、通じ合う。

- 本カタログ記載の補聴器は2年間の無償修理。
お買い上げの日より2年以内に自然故障が生じた場合、
無料で修理いたします。
(但し、リサウンド・キー2、HA-43、HD-34は1年間)
- IP68は防水・砂塵の国際保護等級です。完全防水とは異なります。
防水・砂塵性能を維持するため、1年ごとのメンテナンスをおすすめします。
- 掲載写真は印刷のため、色彩が実物と異なる場合がございます。
- このカタログの内容は2024年5月現在のものです。

ご 注 意

- きこえが気になったら、まずは耳鼻咽喉科での診察をお勧めします。
- 補聴器の使用をご希望の場合は、あらかじめ耳鼻咽喉科専門医の診察をお勧めします。
- 補聴器をご使用前には添付文書及び取扱説明書を必ずご参照ください。
- 大きな音で聴かないでください。耳を傷めることがあります。
- 補聴器は使用開始前に適切なフィッティング調整が必要です。
- 補聴器は適切なフィッティング調整によりその効果が発揮されます。しかし、装着者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。
- 耳を治療中の方は耳鼻咽喉科専門医にご相談の上お使いください。
- 他人に補聴器を貸したり、または補聴器を借りて使わないでください。他の人があなたの補聴器を使っても耳に合わず、耳を傷める恐れがあります。



世界からいいものを…
理研産業株式会社
補聴器センター本部
名古屋市中区大須 4-10-20 [地下鉄上津駅北]
TEL052-261-3511 FAX052-263-6000



補聴器のリケン 検索

リケンの
特選補聴器

聞こえる喜びをこいっしよに。



補聴器
のリケン